

E70133




Conector fêmea a cablar

SDOKL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70142

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 29 x 29 x 66

Materiais PBT

Material do invólucro PBT

Material da porca PBT

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E70133



Conector fêmea a cablar


SDOKL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...9,5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PBT



Conexão

