

# E70134




## Conector fêmea a cablar

SDOKL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70142

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



### Aplicação

Característica especial Contactos banhados a ouro

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 29 x 29 x 66

Materiais PBT

Material do invólucro PBT

Material da porca PBT

### Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

# E70134



## Conector fêmea a cablar


SDOKL070PLSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 6...9,5 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PBT; Contatos: dourado



### Conexão

