


E70142



Conector fêmea a cablar

SDOGL070PLSFKPG



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	49,4
Dimensões	[mm]	29 x 29 x 71
Materiais	PBT	
Material do invólucro	PBT	
Material da porca	PBT	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E70142



Conector fêmea a cablar

SDOGL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...12 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PBT; Contatos: dourado



Conexão

