




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Característica especial	Sem halogéneo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 24 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	30 x 15 x 39
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	parafuso	
	etiqueta para marcação	



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS


Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica

Cabo: 0,6 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

