




Prolongador

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensão de funcionamento | [V] | 10...30 DC |
|-------------------------|-----|------------|

Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Proteção             |      | IP 67    |

Dados mecânicos


|                       |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|
| Dimensões             | [mm] | 15 x 15 x 42     |
| Materiais             |      | TPU              |
| Material do invólucro |      | TPU              |
| Material da porca     |      | latão, niquelado |

Notas

|                         |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Quantidade da embalagem |  | 1 peças |
|-------------------------|--|---------|

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado






## Prolongador

VDOGH030MSS0008A03STGH030MSS

### conexão elétrica

Cabo: 8 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

