

E70165




Cabo com conector

AD0GB030PLS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20428

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC
-------------------------	-----	----------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Proteção		IP 68
----------	--	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 26 x 60
-----------	------	--------------

Materiais		TPU
-----------	--	-----

Material do invólucro		TPU
-----------------------	--	-----

Material da porca		PA
-------------------	--	----

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E70165



Cabo com conector

ADOGB030PLS0002E03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA



Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BU =	castanho
GN/YE =	azul
	verde/amarelo