

E70167




Cabo com conector

ADOAB030PLS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70168

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 43 x 26 x 35

Material TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca PA

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E70167



Cabo com conector

ADOAB030PLS0002E03

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA



Conexão



BN = Cores dos condutores :
castanho
BU = azul
GN/YE = verde/amarelo