


# E70170



## Conector fêmea a cablar

SDOGB030ZDSFKPG



### Dados elétricos

|                              |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| Tensão de funcionamento      | [V] | < 300 AC/DC |
| Corrente máx. de carga total | [A] | 12          |

### Condições de funcionamento

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Proteção             |      | IP 67    |

### Dados mecânicos

|                       |      |                           |
|-----------------------|------|---------------------------|
| Peso                  | [g]  | 54,2                      |
| Dimensões             | [mm] | 27 x 27 x 83              |
| Material do invólucro |      | PBT                       |
| Material da porca     |      | zinco moldado sob pressão |

### Notas

|                         |  |         |
|-------------------------|--|---------|
| Quantidade da embalagem |  | 1 peças |
|-------------------------|--|---------|

# E70170



## Conector fêmea a cablar

SDOGB030ZDSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



### Conexão

