


# E70171



## Cabo com conector

ASTGB040PLS0002E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC / 10...55 DC
-----------------------------	-----------------------

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm]	26 x 26 x 55
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	PA

### Notas

Notas	Pino 2 avançado
Quantidade da embalagem	1 peças

### conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA; Binário de aperto: 0,5 Nm



# E70171



## Cabo com conector

ASTGB040PLS0002E04

### Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco