




Cabo com conector

ASTGB040PLS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
-------------------------	-----	-----------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 26 x 55
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		PA

Notas

Notas	Pino 2 avançado
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA; Binário de aperto: 0,5 Nm





Cabo com conector

ASTGB040PLS0005E04

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco