


# E70174



## Cabo com conector

ASTAB040PLS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 250 AC / 10...55 DC

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca PA

### Notas

Notas Pino 2 avançado

Quantidade da embalagem 1 peças

### conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm)

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: PA; Binário de aperto: 0,5 Nm



# E70174



## Cabo com conector

ASTAB040PLS0005E04

### Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco