


E70176



Plugável

SSTGB040ZDSFKPG



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 300 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	9
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	49,3
Dimensões	[mm]	27 x 27 x 86
Material do invólucro		PBT
Material da porca		zinco moldado sob pressão
Notas		
Notas		Pino 4 avançado
Quantidade da embalagem		1 peças

E70176



Plugável


SSTGB040ZDSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão

