




Conector fêmea a cablar

SDOAL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11043
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	59 x 29 x 38,5
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material da porca		PA
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E70177




Conector fêmea a cablar

SDOAL070PLSFKPG

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo moldado: PBT; Bloqueio: PA; Contatos: dourado



Conexão

