




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Acessórios

Items fornecidos	parafuso
	etiqueta para marcação

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA042--S0005B05STGH050MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

