


# E70224



## Cabos de conexão com conector de válvula

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



### Aplicação

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro |
| Sem silicone            | sim                                                    |

### Dados elétricos

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tensão de funcionamento [V] | < 24 AC/DC          |
| Proteção contra sobretensão | diodo de roda livre |

### Condições de funcionamento

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Proteção                  | IP 67    |

### Dados mecânicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Peso [g]              | 117              |
| Materiais             | TPU              |
| Material do invólucro | TPU              |
| Material da porca     | latão, niquelado |

### Visualizadores/elementos de funcionamento

|              |                  |                |
|--------------|------------------|----------------|
| Visualizador | em funcionamento | 1 x LED, verde |
|--------------|------------------|----------------|

### Acessórios

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Items fornecidos | parafuso               |
|                  | etiqueta para marcação |



## Cabos de conexão com conector de válvula

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S


### Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### conexão elétrica

Cabo: 1,5 m, PUR / PVC, Sem halogéneo; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado

