

E70350



Cabos de conexão com conector de válvula

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	diodo de roda livre

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	138,8
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	1 x LED, verde
--------------	------------------	----------------

Acessórios

Items fornecidos	parafuso
	etiqueta para marcação



Cabos de conexão com conector de válvula

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR / PVC, Sem halogéneo; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado

