


E70354



Conector para cabo plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Aplicação	
Formato	AS-i / 24 V
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe de proteção	III
Tensão de alimentação AUX DC [V]	18...32
Corrente máx. de carga total [A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Humidade relativa máx. do ar [%]	80; (31 °C; decréscimo linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K
Grau de sujidade	2
Testes/aprovações	
CEM	EN 61000-6-2
Dados mecânicos	
Peso [g]	112,3
Materiais	peças metálicas: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FPM; O-ring: EPDM
Binário de aperto [Nm]	2,5; (porcas de fixação)
Acessórios	
Acessórios (opcional)	Chave de torque, E70390
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E70354




Conector para cabo plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Binário de aperto: 1,2...1,4 Nm



Conexão

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.