


Peça inferior para módulo AS-Interface

EMC-ROD

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 ligação de aterramento



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
-------------------------	-----	----------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67; (dependendo da parte superior utilizada: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Testes/aprovações

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Dados mecânicos

Peso	[g]	69,5
Invólucro		montagem segundo as normas DIN e o painel
Dimensões	[mm]	45 x 80 x 20
Materiais		PBT

Acessórios

Items fornecidos	conector para ligação de aterramento
Acessórios (opcional)	cobertura:, para o módulo AS-i, AC3000




Peça inferior para módulo AS-Interface

EMC-ROD

Notas	
Notas	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen. Einsetzbar nach dem Blitzschutz-zonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	aterramento