




Distribuidor AS-Interface para cabo plano

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Aplicação		
Formato	AS-i / 24 V	
Aplicação	áreas húmidas e higiénicas na indústria de alimentos	
Dados elétricos		
Classe de proteção	III	
Corrente máx. de carga total	[A]	8
Saídas		
Conceção elétrica	AS-i	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Humidade relativa máx. do ar	[%]	80; (31 °C; decréscimo linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K	
Grau de sujidade	2	
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	101,5
Materiais	peças metálicas: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FPM; O-ring: EPDM	
Binário de aperto	[Nm]	2,5; (porcas de fixação)
Acessórios		
Acessórios (opcional)	Chave de torque, E70390	

E70377



Distribuidor AS-Interface para cabo plano

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças