


# E7354A



## Conector para cabo plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe de proteção	III
Tensão de alimentação AUX DC [V]	18...32
Corrente máx. de carga total [A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

### Saídas

Conceção elétrica	AS-i
-------------------	------

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	0...60
Nota sobre a temperatura ambiente	-15...60 °C: somente em conjunto com cabo de EPDM
Humidade relativa máx. do ar [%]	80; (31 °C; decréscimo linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 67; (quando utilizado fora da área perigosa: IP 68 / IP 69K)
Grau de sujidade	2

### Testes/aprovações

Marcação ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

### Dados mecânicos

Peso [g]	166,75
Materiais	peças metálicas: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FKM; Vedação: EPDM
Binário de aperto [Nm]	2,5; (porcas de fixação)

### Acessórios

Acessórios (opcional)	Chave de torque, E70390
-----------------------	-------------------------

# E7354A



## Conector para cabo plano AS-Interface


FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

### Notas

Notas	Utilize conectores M12 com porcas sextavadas
Quantidade da embalagem	1 peças

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Binário de aperto: 1,2...1,4 Nm



### Conexão

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.