


E7377A



Distribuidor AS-Interface para cabo plano

FC Splitter yelye II 3D/3G



Aplicação	
Aplicação	para distribuir a tensão AS-i ou da alimentação externa de 24 V
Dados elétricos	
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	8
Saídas	
Conceção elétrica	AS-i
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Nota sobre a temperatura ambiente	-15...60 °C: somente em conjunto com cabo de EPDM
Humidade relativa máx. do ar [%]	80; (31 °C; decréscimo linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 67; (quando utilizado fora da área perigosa: IP 68 / IP 69K)
Grau de sujidade	2
Testes/aprovações	
Marcação ATEX	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Dados mecânicos	
Peso [g]	132,5
Materiais	peças metálicas: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FKM; Vedação: EPDM
Binário de aperto [Nm]	2,5; (Parafuso de fixação)

E7377A



Distribuidor AS-Interface para cabo plano

FC Splitter yelye II 3D/3G

Acessórios	
Acessórios (opcional)	Chave de torque:, E70390 cabo plano postiço:, E70299
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças