


# E73008



## Passa-muro

Wall passage standard



### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 60 AC/DC
Corrente máx. de carga total [A]	8; (pino 1+3: 4 A; pino 2+4: 4 A)

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 65; IP 67

### Dados mecânicos


Peso [g]	24,1
Materiais	latão niquelado; Vedação: FKM
Material do invólucro	latão, niquelado
Binário de aperto [Nm]	1

### Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado




# E73008



## Passa-muro

Wall passage standard

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado

