




Passa-muro

Wall passage stainless steel



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Corrente máx. de carga total	[A]	8; (pino 1+3: 4 A; pino 2+4: 4 A)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K

Dados mecânicos


Peso	[g]	29,5
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303); Vedação: EPDM
Material do invólucro		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Binário de aperto	[Nm]	1

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: 1.4305 (aço inoxidável / 303)




E73009



Passa-muro

Wall passage stainless steel

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

