

E74800



Fibras ópticas de vidro

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug



Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	570
Comprimento total	[mm]	20000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	77
Disposição de fibras		⊙
Diâmetro interno	[mm]	0,05
Diâmetro da fibra	[mm]	2 x 0,05
Diâmetro externo	[mm]	6
Material da fibra óptica		vidro

E74800



Fibras ópticas de vidro

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

Material do revestimento da fibra óptica	PU
Acessórios	
Items fornecidos	conector: 4 x ST, cableado
Notas	
Notas	fornecido enrolado em bobina
Quantidade da embalagem	1 peças