

E74210



Cabo plano AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE bk



Aplicação	
Formato	para uso da técnica de conexão tipo vampiro
Aplicação	fonte de alimentação externa 24 V
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	24 DC; (Tensão de pico 300 V)
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...105
Dados mecânicos	
Peso [g]	6752
Notas	
Notas	100 m fornecido enrolado em bobina
Quantidade da embalagem	100 m
conexão elétrica	
Cabo: 100 m, TPE, preto; 2 x 1,5 mm ²	