




Conector para cabo plano AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Aplicação		
Formato		AS-i
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	97,4
Materiais		invólucro Parte superior: PUR; invólucro base: PA 6.6; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Notas		
Notas		O cabo plano não pode terminar no distribuidor. Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Quantidade da embalagem		1 peças

E79995




Conector para cabo plano AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Conexão



castanho	AS-i +
azul	AS-i -