




Tag RFID

ID-TAG/D30x20/01

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-25...85
---------------------------------	------	----------

Dados elétricos

Frequência de funcionamento	[MHz]	0,125
Tamanho da memória	[bit]	363
Ciclos máx. de leitura		ilimitado
Ciclos máx. de escrita		100000

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...180

Dados mecânicos

Peso	[g]	23
Dimensões	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiais		PU

Notas

Notas	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Quantidade da embalagem	1 peças