


Contadores pré-programáveis

COUNTER/210/LCD



1 Clamp



Características do produto

Dimensões	[mm]	48 x 48 x 107
-----------	------	---------------

Aplicação

Aplicação	contador de pré-ajuste com 2 pré-ajustes
-----------	--

Dados elétricos

Tensão nominal AC	[V]	90...260
Frequência nominal AC	[Hz]	50...60
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas de relé: 2
---------------------------------	---

Entradas

Quantidade de entradas digitais	2
---------------------------------	---

Saídas

Quantidade de saídas de relé	2
------------------------------	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...65
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Humidade relativa máx. do ar	[%]	93
Proteção		IP 65; (na parte frontal)
Grau de proteção dos terminais		IP 00

Testes/aprovações

CEM	EN 55011	classe B
	EN 61000-6-2	(com cabos de controle blindados e com cabos de sinais)
Resistência a choques	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Resistência a vibrações	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)



Contadores pré-programáveis

COUNTER/210/LCD

Dados mecânicos		
Peso	[g]	214,5
Dimensões	[mm]	48 x 48 x 107
Materiais		PC preto

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador		2 x visualizador LCD de 7 segmentos, verde retroiluminado 6 dígitos
Elementos de funcionamento	8	Botão

conexão elétrica		
terminais de ligação de aparafusar: 7 x ...2,5 mm ²		
terminais de ligação de aparafusar: 8 x ...1,5 mm ²		

Conexão

