

E89121



Display digital

DISPLAY/DY340/ANALOG OUT

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: DX2002

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available



Aplicação

Aplicação

avaliação universal e display para todas as unidades físicas que podem ser derivadas das seqüências de pulso

Dados elétricos

Frequência AC [Hz]

47...63

Tensão de funcionamento [V]

230 / 115 AC / 24 DC

Consumo de corrente [mA]

200

Saídas

Corrente da saída analógica [mA]

4...20

Tensão da saída analógica [V]

0...10

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

0...45

Proteção

IP 44; (na parte frontal)

Dados mecânicos

Tipo de montagem

corte do painel: 91 x 43 mm

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador

visualizador LED de 7 segmentos, vermelho
6 dígitos 15 mm

4 x LED, vermelho

conexão elétrica

Conexão