E89150

Visualizador LC

LC-DISPLAY

artigo descontinuado

Produtos alternativos: DX1041

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



corte do painel 68 x 33 mm conforme DIN

CE

Características do produto		
Invólucro		carcaça para montagem do painel
Dimensões	[mm]	39 x 75 x 54
Aplicação		
Aplicação		exibição graduável para sensores com saída analógica
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas analógicas: 1
Entradas		
Quantidade de entradas analógicas		1
Entrada analógica (tensão)	[V]	10...50
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 65; (instalado com vedação)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	120
Invólucro		carcaça para montagem do painel
Dimensões	[mm]	39 x 75 x 54
Materiais		plástico

E89150

Visualizador LC

LC-DISPLAY

conexão elétrica

terminais: ...2.5 mm²

Conexão



	potenciómetro
1	ajuste do ponto zero aproximado
2	ajuste do ponto zero preciso
3	Intervalo de visualização aproximado
4	Intervalo de visualização preciso
	interruptor DIP
5	ponto decimal , entrada 10...50mA