




Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	10

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	226,5
Dimensões [mm]	33 x 60 x 118,2
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M12

Acessórios


Items fornecidos	Tampas de proteção: 2 etiquetas de identificação: 4
------------------	--

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm



Conexão

+	19	1 (1...4)
-	6	3 (1...4)
⏏	12	5 (1...4)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

