




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	241,5
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Quantidade de slots do distribuidor central	6
Versão do conector	M12

Acessórios

Items fornecidos	Tampas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 6

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm



Conexão





Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

