



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07



CE

UL^{US}
LISTED

UK
CA

Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68
Testes/aprovações		
Aprovação UL	Enclosure type	Type 1



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07

Dados mecânicos		
Peso	[g]	537
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 82
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
Acessórios		
Items fornecidos	Tampas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 4	
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm		



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07

Conexão

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo