


Caixa separadora

ZDO4H055MSS0010H07



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)

Classe de proteção

II

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura

[A]

4

Corrente máx. de carga total

[A]

12

Saídas

Conceção elétrica

PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Temperatura ambiente (em movimento)

[°C]

-5...60


Proteção

IP 67; IP 68



Caixa separadora

ZDO4H055MSS0010H07


Dados mecânicos		
Peso	[g]	970
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 82
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	4 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
Acessórios		
Items fornecidos	Tampas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 4	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm		
		



Caixa separadora

ZDO4H055MSS0010H07

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo