




Caixa separadora

ZDO8H050MSS0010H11



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZDO8H050MSS0010H11

Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-5...60
Proteção	IP 67; IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	1190
Dimensões [mm]	22 x 54 x 127
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Quantidade de slots do distribuidor central	8
Versão do conector	M12
Adequação para calhas articuladas	sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis mín. 10 x diâmetro do cabo Número máximo de dobras > 2 Mio.

Acessórios

Itens fornecidos	Tampas de proteção: 2 etiquetas de identificação: 8
------------------	---

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm





Caixa separadora

ZDO8H050MSS0010H11

Conexão

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo