




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Aplicação

Característica especial

Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 30 AC/DC; ("supply class 2" conforme cULus)

Classe de proteção

II

Corrente de carga máx. por módulo/ranhura

[A]

4

Corrente máx. de carga total

[A]

12

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Temperatura ambiente (em movimento)

[°C]

-5...60


Proteção

IP 67; IP 68



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Testes/aprovações		
Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1470,5
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
Acessórios		
Items fornecidos	Tampas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 6	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm		
		




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

