


EBC043



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010E15



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4; (cada pino: 2; cada grupo: 8)
Corrente máx. de carga total	[A]	12

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...40
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60

EBC043



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010E15

Proteção	IP 67
----------	-------

Testes/aprovações

Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso	[g]	880
Dimensões	[mm]	22 x 60 x 125
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12

Acessórios

Itens fornecidos	etiquetas de identificação: 6
------------------	-------------------------------

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PVC, preto, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm






Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010E15

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN/YE =	verde/amarelo
WH =	branco