




Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



| Aplicação                                 |      |                           |
|-------------------------------------------|------|---------------------------|
| Característica especial                   |      | Contactos banhados a ouro |
| Dados elétricos                           |      |                           |
| Tensão de funcionamento                   | [V]  | 15...30 DC                |
| Classe de proteção                        |      | III                       |
| Corrente de carga máx. por módulo/ranhura | [A]  | 1                         |
| Corrente máx. de carga total              | [A]  | 1                         |
| Saídas                                    |      |                           |
| Conceção elétrica                         |      | PNP                       |
| Condições de funcionamento                |      |                           |
| Temperatura ambiente                      | [°C] | -25...80                  |
| Temperatura ambiente (em movimento)       | [°C] | -5...60                   |
| Proteção                                  |      | IP 67                     |
| Dados mecânicos                           |      |                           |
| Peso                                      | [g]  | 86,8                      |
| Dimensões                                 | [mm] | 17 x 30 x 85,4            |



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Materiais                                   | PBT-GF20; latão niquelado    |
| Material do invólucro                       | PBT-GF 20 / latão, niquelado |
| Quantidade de slots do distribuidor central | 4                            |
| Versão do conector                          | M8                           |

Visualizadores/elementos de funcionamento


|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Visualizador | estado de comutação | 4 x LED, amarelo |
|              | em funcionamento    | 1 x LED, verde   |

Notas


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm



Conexão





## Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

### conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

