


EBC045



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	15...30 DC
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	1
Corrente máx. de carga total	[A]	1

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...80

EBC045



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-5...60
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	125
Dimensões [mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiais	PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	8
Versão do conector	M8

Visualizadores/elementos de funcionamento


Visualizador	estado de comutação	8 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm






Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm

