




Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Saídas		
Conceção elétrica	PNP	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	88,5
Dimensões	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiais	PBT-GF20; latão niquelado	
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado	



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	4 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios


Acessórios (opcional)	Adaptador de suporte para trilhos:, E73006
	tampa de proteção: M8, E73005

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



EBC050



Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo moldado: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

