




Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Nota sobre a temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Humidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	37,2
Materiais		invólucro: PA laranja; Vedação: FKM
Material da porca		latão, niquelado



Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

