




Distribuidor Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Nota sobre a temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações		
Aprovação UL	tensão de alimentação	Class 2
	Número de ficheiro UL	E191684
Dados mecânicos		
Peso	[g]	28,7
Materiais		invólucro: PA cinza; Sem halogéneo; Vedação: EPDM
Material da porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Distribuidor Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

conexão elétrica

, PUR; resistente à chama (IEC 60332-2, UL: FT2)


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M8; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm

