




Caixa separadora

ZDO8H050VAS000---KA



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	2
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Saídas		
Conceção elétrica		PNP



Caixa separadora


ZDO8H050VAS000---KA

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	404,5
Dimensões	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiais		latão niquelado; invólucro: PBT-GF30
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Acessórios		
Items fornecidos		Tampas de proteção: 2
		etiquetas de identificação: 10
		ferramenta de montagem para grampos de gaiola de mola
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica - Conexão		
terminais, sinal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Bucim: M20x1,5		
terminais, tensão de alimentação: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm		

Caixa separadora

ZDO8H050VAS000---KA

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm