EBT012

Distribuidor Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Aplicação			
Característica especial			Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone			sim
Dados elétricos			
Tensão de funcionamento	[V]		< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção			III
Corrente máx. de carga total	[A]		3
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]		-25...80
Nota sobre a temperatura ambiente			cULus: ...65 °C
Proteção			IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações			
Aprovação UL		tensão de alimentação	Class 2
		Número de ficheiro UL	E191684
Dados mecânicos			
Peso	[g]		28,9
Materiais			invólucro: PA laranja; Sem halogéneo; Vedação: EPDM
Material da porca			1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas			
Quantidade da embalagem			1 peças

EBT012

Distribuidor Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M8; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm