




Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato

BasicCable/Display inboard




Aplicação	
Formato	cabeado, para BasicController e BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicação	tensão de alimentação; barramento CAN
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	[°C] -40...85
Dados mecânicos	
Peso	[g] 23,2
Notas	
Notas	resistências de terminação do barramento CAN (120 Ohm) estão integradas na carcaça de contato do temporizador Standard e no conector M12
	Uso somente sensato quando relacionado com a cobertura EC0402
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²

Conexão



Cores dos condutores :	
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco

Conexão: 1 x M12