




Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato

BasicCable/DisplayModules A



Aplicação		
Formato		cabeado, para BasicController e BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicação		tensão de alimentação; barramento CAN
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Dados mecânicos		
Peso	[g]	62,2
Notas		
Notas		resistência de terminação do barramento CAN (120 Ohm) está integrada na carcaça de contato do temporizador Standard
		Uso somente sensato quando relacionado com a cobertura EC0402
Quantidade da embalagem		1 peças




Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato

BasicCable/DisplayModules A

conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PVC, preto; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco