




## Conversor DC/DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Aplicação	
Formato	Módulo de invólucro
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	18...36 DC
Saídas	
Tensão de saída [V]	10
Proteção contra curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Precisão/desvios	
Precisão	± 2 %
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...71
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	71
Dimensões [mm]	54 x 34 x 15
Materiais	invólucro: poliamida reforçado com fibra de vidro Completamente inteiriço
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 0,28 m,; Extremidades do fio com ponteiros	
entrada	
vermelho	18...36 V
preto	GND
Saída	
preto	10 V DC
azul	GND