





Cabo em Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Aplicação	
Formato	cabo do adaptador
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	8...32 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...85
Dados mecânicos	
Peso [g]	109
Materiais	invólucro: PBT preto; soquete: TPU laranja; Vedação: Viton
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica - C	

Conexão: 1 x conector AMP, reto



conexão elétrica
Cabo: 0,6 m, PUR, preto, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²
Cabo: 0,6 m, PUR, preto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²

EC3148




Cabo em Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Cabo: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - A

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



conexão elétrica - B

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

