

## Cabo com conector

ADOGH030MSS0005H03



## Aplicação

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
| Sem silicone            | sim                                                                                       |

## Dados elétricos

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tensão de funcionamento [V]      | < 250 AC / < 300 DC |
| Classe de proteção               | II                  |
| Corrente máx. de carga total [A] | 3                   |

## Condições de funcionamento

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                                                   | -25...90                    |
| Temperatura ambiente (em movimento) [°C]                                    | -25...90                    |
| Temperatura de armazenamento [°C]                                           | -25...55                    |
| Humidade de armazenamento [%]                                               | 10...100                    |
| Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Proteção                                                                    | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dados mecânicos

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Peso [g]          | 116,8                                |
| Dimensões [mm]    | 15,5 x 15,5 x 45                     |
| Materiais         | invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM |
| Material da porca | latão, niquelado                     |



## Cabo com conector

ADOGH030MSS0005H03

|                                   |                                         |                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Adequação para calhas articuladas | sim                                     |                                                                               |
| Adequação para calhas articuladas | Raio da dobra para aplicações flexíveis | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                   | Velocidade de deslocamento              | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                   | Número máximo de dobras                 | > 5 Mio.                                                                      |
|                                   | Torção máxima permitida                 | ± 180 °/m                                                                     |

## Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

## conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

## conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



## Conexão



|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Cores dos condutores : |
| BK = | preto                  |
| BN = | castanho               |
| BU = | azul                   |