


# EVC812



## Plugável

SSTGH040MSSFKPG



| Aplicação                                                                   |      |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Característica especial                                                     |      | Sem silicone; Contactos banhados a ouro |
| Sem silicone                                                                |      | sim                                     |
| Dados elétricos                                                             |      |                                         |
| Tensão de funcionamento                                                     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                     |
| Classe de proteção                                                          |      | II                                      |
| Corrente máx. de carga total                                                | [A]  | 4; (...40 °C)                           |
| Condições de funcionamento                                                  |      |                                         |
| Temperatura ambiente                                                        | [°C] | -25...90                                |
| Temperatura de armazenamento                                                | [°C] | -25...55                                |
| Humidade de armazenamento                                                   | [%]  | 10...100                                |
| Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                     |
| Proteção                                                                    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K             |
| Dados mecânicos                                                             |      |                                         |
| Peso                                                                        | [g]  | 32,4                                    |
| Material do invólucro                                                       |      | PA 6.6                                  |
| Material da porca                                                           |      | latão, niquelado                        |
| Material da vedação                                                         |      | FKM                                     |
| Notas                                                                       |      |                                         |
| Quantidade da embalagem                                                     |      | 1 peças                                 |

## Plugável

SSTGH040MSSFKPG

## conexão elétrica


terminais de parafuso: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA 6.6, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



## Conexão



BN = castanho  
WH = branco  
BU = azul  
BK = preto

Cores dos condutores :  
cores conforme DIN EN 60947-5-2